

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 43 SI-55 N018

N° de artículo.:10.01.06.00127

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00127>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FGA 43 SI-55 N018

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas



Tamaño: 43


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	8 mm
d1	14,50 mm
d2	21,90 mm
D1	45,90 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	47,50 mm
Ds	38 mm
H	27,60 mm
H2	13 mm
H3	17,10 mm
Z (Carrera)	10 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	1,50
Fuerza aspir.	22,80 N
Tamaño	43
Material de ventosa	Silicona SI
Peso	11,10 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 43 SI-55 N018

N° de artículo.:10.01.06.00127

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00127>

Radio de curvatura (min) (convexa)

60 mm

Familia de productos

FGA

Accesorios



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

N° de artículo.:10.01.06.01065

Familia pezzon: N 018

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 28,8 mm

Longitud apropiada: 4 mm

Diámetro nominal dn: 4,4 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

N° de artículo.:10.01.06.01066

Familia pezzon: N 018

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 28,8 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 4,4 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm

parte normal material: Aluminio