

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

N° de artículo.:10.01.06.02978

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02978>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle con junta anular > FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales



Tamaño: 100


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Material de boquilla: Acero

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	57,20 mm
d3	44 mm
D1	101 mm
Dmax(S)	106,50 mm
Ds	67 mm
G1	G1/2"-HE
H	43,30 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Carrera)	29,10 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Volumen	150 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	100
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	154 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

N° de artículo.:10.01.06.02978

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02978>

Familia de productos

FSGPL