

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.03151

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03151>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle FSGPL (1,5 pliegues) > FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales



Tamaño: 120

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A


Condición de los materiales: Sin huellas

Material de boquilla: Acero

Conexión: G1/2"-HE

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	79,30 mm
d3	69,40 mm
D1	127,80 mm
Dmax(S)	135 mm
Ds	118,20 mm
G1	G1/2"-HE
H	51 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Carrera)	35,70 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	280 N
Volumen	295,20 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa)	150 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	120
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.03151

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03151>

Peso	332 g
Número de pliegues	1,50
Familia de productos	FSGPL

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m