

## Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

SPB4 20 SI-HD-65 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03378>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SPB4 20 SI-HD-65 SC080

### Ventosa de fuelle (redonda) con 4,5 para la manipulación de bolsas y envases de forma inestable




Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 4,5

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| d           | 16 mm    |
| d1          | 19,60 mm |
| d2          | 13,50 mm |
| D1          | 22 mm    |
| Dk          | 24,40 mm |
| Dmax(S)     | 24,40 mm |
| Ds          | 21,40 mm |
| H           | 41 mm    |
| H2          | 13 mm    |
| H3          | 14,40 mm |
| Z (Carrera) | 10 mm    |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor  |
|-------------------------------|--------|
| Fuerza aspiración a -200 mbar | 2,60 N |
| Fuerza aspiración a -200 mbar | 5,30 N |
| Fuerza aspir.                 | 8 N    |
| Fuerza arranque a -200 mbar   | 4,90 N |
| Fuerza arranque a -400 mbar   | 7 N    |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

SPB4 20 SI-HD-65 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03378>

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Volumen                       | 7,90 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                        | 20                   |
| Familia pezzon                | SC 080               |
| Número de pliegues            | 4,50                 |
| Material de ventosa           | Silicona SI-HD       |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A           |
| Peso                          | 6,70 g               |
| Familia de productos          | SPB4                 |

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad

### Accesorios



#### SC 080 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03268

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/4"-MA

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 8 mm



#### SC 080 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03271

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/4"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 11 mm

## Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

SPB4 20 SI-HD-65 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03378>



### SC 080 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03142

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 28 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm



### SC 080 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03270

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 8,6 mm



### SC 080 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02593

Tipo de conexión: 080

Conexión: G3/8"-MA

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm

## Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

SPB4 20 SI-HD-65 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03378>



### SC 080 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02594

Tipo de conexión: 080

Conexión: G3/8"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 11 mm



### SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



### SPI 16 PE SPB4-20

N° de artículo.:10.01.06.02915

Tamaño: 16

parte normal material: Polietileno

Aplicaci: SPB4-20

## Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

SPB4 20 SI-HD-65 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03378>



### SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado