

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 5 SI-55 N017

N° de artículo.:10.01.06.00642

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00642>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FG 5 SI-55 N017

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 5


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	3,50 mm
d2	2,60 mm
D1	6 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	6,50 mm
Ds	5 mm
H	14 mm
H2	8 mm
Z (Carrera)	2 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,32 N
Fuerza arranque	0,80 N
Volumen	1,37 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	2 mm
Tamaño	5
Familia pezzon	N 017
Número de pliegues	2,50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 5 SI-55 N017

N° de artículo.:10.01.06.00642

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00642>

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,30 g
Familia de productos	FG

Accesorios



SA-NIP N017 M5-AG DN200

N° de artículo.:10.01.06.00314

Rosca G1: M5-MA

Longitud apropiada: 5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N017 M5-IG DN200

N° de artículo.:10.01.06.00313

Rosca G1: M5-HE

Longitud apropiada: 10 mm

parte normal material: Aluminio