

Ventosa de fuelle SI-MD (redonda)

FGA 25 SI-MD-55 N016

N° de artículo.:10.01.06.04153

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04153>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > FGA 25 SI-MD-55 N016

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas




Tamaño: 25

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4,50 mm
d2	9,90 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	22,50 mm
D1	25 mm
H	23 mm
H2	3,80 mm
H3	8,90 mm
Z (Carrera)	8,10 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	1,50
Tamaño	25
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Fuerza aspir.	5,30 N
Familia de productos	FGA

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle SI-MD (redonda)

FGA 25 SI-MD-55 N016

N° de artículo.:10.01.06.04153

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04153>

Accesorios



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04062

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 20 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico



SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.04365

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,5 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico



SA-NIP N016 M5-IG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04689

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-HE

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 10 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico

Ventosa de fuelle SI-MD (redonda)

FGA 25 SI-MD-55 N016

N° de artículo.:10.01.06.04153

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04153>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04690

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 12 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico