

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.01226

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01226>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues) > FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas



Tamaño: 11

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A


Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/8"-MA

Número de pliegues: 1,5

Conexión: G1/8"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	5,10 mm
Dmax(S)	13 mm
dn	3,50 mm
Ds	10,40 mm
G1	G1/8"-MA
H	22 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	4 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Tamaño	11
Número de pliegues	1,50
Conexión	G1/8-AG
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Volumen	0,23 cm ³

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Página 1 desde 3

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.01226

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01226>

Fuerza aspir.	0,95 N
Fuerza arranque	3,80 N
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Peso	4,70 g
Familia de productos	FSGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SPI 11 PEEK

N° de artículo.:10.01.06.03281

Tamaño: 11

parte normal material: Polieterecetona

Piezas de repuesto



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05735

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 20 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.01226

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01226>



FGA 11 HT1-60 N016

N° de artículo.:10.01.06.01247

Tamaño: 11

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 1,5