

## Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 2 NBR-55 N003

N° de artículo.:10.01.06.04231

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04231>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FGA 2 NBR-55 N003

### Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas




Tamaño: 2

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 1,5

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor   |
|-------------|---------|
| d           | 2 mm    |
| d1          | 3 mm    |
| d2          | 1,30 mm |
| D1          | 3,30 mm |
| Dk          | 4 mm    |
| Dmax(S)     | 4 mm    |
| Ds          | 1,90 mm |
| H           | 4,50 mm |
| H2          | 1,50 mm |
| H3          | 2,30 mm |
| Z (Carrera) | 1 mm    |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

| Atributo            | Valor                 |
|---------------------|-----------------------|
| Número de pliegues  | 1,50                  |
| Fuerza aspir.       | 0,08 N                |
| Tamaño              | 2                     |
| Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
| Peso                | 0 g                   |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 2 NBR-55 N003

N° de artículo.:10.01.06.04231

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04231>

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 1 mm |
|------------------------------------|------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Familia de productos | FGA |
|----------------------|-----|