

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 25 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.06.04382

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04382>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > SFB1 25 HT1-60 SC040

Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón trabajo finas y flexibles




Tamaño: 25

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	18,80 mm
Dmax(S)	26,50 mm
Dk	13 mm
Ds	25 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
d2	8,20 mm
H	19,20 mm
H2	4,70 mm
Z (Carrera)	6,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	3,20 N
Volumen	1,88 cm ³
Tamaño	25
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Radio de curvatura (min) (convexa)	18 mm
Familia pezzon	SC 040

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 25 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.06.04382

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04382>

Familia de productos

SFB1

Accesorios



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 25 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.06.04382

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04382>



SC 040 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.04346

Tipo de conexión: 040

Conexión: M5-MA

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm