

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 9 NBR-CO-55 N016

N° de artículo.:10.01.06.03259

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03259>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FG 9 NBR-CO-55 N016

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales




Tamaño: 9

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4,50 mm
d2	4,10 mm
D1	8,90 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9,50 mm
Ds	9 mm
H	15 mm
H2	3,80 mm
H3	8,20 mm
Z (Carrera)	3 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,79 N
Fuerza arranque	2,30 N
Volumen	0,30 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Tamaño	9
Familia pezzon	N 016
Número de pliegues	2,50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 9 NBR-CO-55 N016

N° de artículo.:10.01.06.03259

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03259>

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,60 g
Familia de productos	FG