

Anillo de fricción

REIB-RING SGM 50 PU-55

N° de artículo.:10.01.17.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00138>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras magnéticas > REIB-RING SGM 50 PU-55

Anillo de fricción




Usa construcci: Garra magnética

Tamaño: 50

Diámetro exterior D: 50 mm

Diámetro interior d: 35 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	50 mm
L	8,80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	50
Material de ventosa	Poliuretano PU
Temperatura de trabajo (max.)	100 °C
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	6,70 g

Material HT2: Temperatura de trabajo máx. a corto plazo hasta +250 °C

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Anillo de fricción

REIB-RING SGM 50 PU-55

N° de artículo.:10.01.17.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00138>
