

Anillo de fricción

REIB-RING SGM 30 HT2-65

N° de artículo.:10.01.17.00410

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00410>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras magnéticas > REIB-RING SGM 30 HT2-65

Anillo de fricción




Usa construcci: Garra magnética

Tamaño: 30

Diámetro exterior D: 29,5 mm

Diámetro interior d: 20,5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	29,50 mm
L	10,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	30
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Temperatura de trabajo (max.)	200 °C
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	3 g

Temperatura de trabajo máx. a corto plazo hasta +250 °C

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Anillo de fricción

REIB-RING SGM 30 HT2-65

N° de artículo.:10.01.17.00410

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00410>
