

## garra de vacío


FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío > Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP > Sistemas de planos aspirantes FMP > FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

### Sistemas de garra de vacío para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo



Longitud L: 1.036 mm

Anchura B: 130 mm

Disposición: 3R54

Tipo de accesorios: Recta

Diámetro exterior D: 60 mm


con: 1x válvula de mando vacío / soplado

Max. consumo de aire quitar soplando: 800 l/min

Peso: 6,5 kg

Familia de productos: FMP

### Datos de diseño



| Atributo        | Valor     |
|-----------------|-----------|
| B               | 130 mm    |
| B3              | 21,60 mm  |
| D               | 60 mm     |
| H               | 104,80 mm |
| H1              | 150,40 mm |
| H2              | 55 mm     |
| H3              | 7,70 mm   |
| H4              | 5,50 mm   |
| H5              | 46 mm     |
| L               | 1036 mm   |
| L2              | 996 mm    |
| L3              | 77 mm     |
| Y1              | 90 mm     |
| Tipo de válvula | SVK       |

Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor |
|-------------------------------|-------|
| Disposición                   | 3R54  |
| N° aberturas aspiración       | 56    |
| Fuerza aspiración a -250 mbar | 600 N |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Conexión eléctrica                     | Conector M12, 4 pol                 |
| con                                    | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Peso                                   | 6,50 kg                             |
| Elemento estanqueidad                  | Ventosas                            |
| Cap. aspiración para $p_u = -0,25$ bar | 750 l/min                           |
| Familia de productos                   | FMP                                 |

A 5,5 bares de presión de entrada del aire comprimido Con una depresión de -0,25 bares y ocupación completa de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablón de madera con superficie estructurada) El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar como mínimo el caudal volumétrico de aspiración especificado (en el racor de conexión de vacío del FMP) con una depresión de -0,25 bares, con un máx. del 135 % del volumen de aspiración especificado

### Accesorios



#### ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

N° de artículo.:26.07.03.00002

Longitud L: 1.450 mm


Anchura B: 10 mm

Altura H: 7 mm

parte normal material: Plásticos

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP



#### FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

N° de artículo.:10.01.10.05701

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 85 mm

Altura H: 10 mm

parte normal material: Acero

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### FLK G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo.:10.01.03.00175

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: G1/2"-MA

Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C



### FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05697

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



### FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05695

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05687

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



### FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05168

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



### FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05698

Recorr. elást. Z: 75 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05696

Recorr. elást. Z: 75 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



### FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05810

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



### FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05806

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05809

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



### FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05805

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



### FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05808

Recorr. elást. Z: 75 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05803

Recorr. elást. Z: 75 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



### MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

N° de artículo.:10.01.21.00244

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 120 mm

Altura H: 60 mm

Peso: 1,1 kg

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP



### SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

N° de artículo.:10.01.38.01194

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### SET FXC-FMC

N° de artículo.:10.01.21.01291

Longitud L: 119 mm

Anchura B: 119 mm

Altura H: 9,6 mm

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXC-FMC



### SET FXP-FMP

N° de artículo.:10.01.21.02407

Longitud L: 232 mm

Anchura B: 119 mm

Altura H: 119 mm

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP



### SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

N° de artículo.:10.01.21.00243

incluye: 4 patines

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### STF 60 P 4.5 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00259

Conexión: Ø60mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 270 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD



### VAM 40 V U BAR

N° de artículo.:10.07.02.00046

Diámetro exterior D: 40 mm

Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar



### VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

N° de artículo.:10.01.21.02405

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP

Conexión: Tubo flex. 8/6

Control: Cerrada sin corriente

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### VSL 71-60 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00034

Diámetro exterior D: 71 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Longitud (máx): 20 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 40 mm

Margen presión (presión servicio): -0,69 ... 2,09 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



### VS-MONT 50x15.8x25 VS

N° de artículo.:10.06.02.00343

Longitud L: 50 mm

Anchura B: 15,8 mm

Altura H: 25 mm

Margen de medición: bar

Usa construcci: Vacuestato



### VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

N° de artículo.:10.01.38.02485

Longitud L: 76,5 mm

Anchura B: 19 mm

con: Vacuestato y presostato VSi

Margen de medición: bar

con: Interruptor de vacío/presión

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### VTR-SL 3x RST60

N° de artículo.:10.01.10.02779

Longitud L: 439 mm

Anchura B: 100 mm

Altura H: 156 mm

Conexión: Extremo d tubo Ø60



### ASK B-M12-5 5000 K-5P

N° de artículo.:21.04.05.00080

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable



### VSL 8-6 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00003

Diámetro exterior D: 8 mm

Diámetro interior d: 6 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 45 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -35 ... 60 °C

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

N° de artículo.:10.01.21.00313

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 120 mm

Altura H: 10 mm

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXC-FMC



### FLK G1/2-IG G1/2-AG V

N° de artículo.:10.01.03.00207

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: G1/2"-MA

Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C

Diseño: Reforzado

## Piezas de repuesto



### VENT-BGR FMP-S-50

N° de artículo.:10.01.38.03682

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FMP-S

incluye: Válvula de control direccional neumática

## garra de vacío

FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60

N° de artículo.:10.01.38.03470

<https://www.schmalz.com/10.01.38.03470>



### SPB2 40 SI-55 P

N° de artículo.:10.01.06.03126

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Diseño: Push In