

Eyector básico

SBP HV 2 16 22 SD

N° de artículo.:10.02.01.01736

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01736>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SBP-HV/HF > SBP HV 2 16 22 SD

Eyector básico para uso universal



Tipo: High Vacuum

Número de pasos: 2

Diámetro de toberas: 1,6 mm

Tamaño: 22

Grado de evacuación: 90 %


Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 152,6 l/min

Consumo de aire con asp.: 103 l/min

Función adicional: Silenciador

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	35 mm
D	23 mm
D2	29 mm
d2	6,40 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G3/8"-HE
G3	G1/4"-HE
G5	M6-HE
H	44 mm
H2	9,50 mm
H3	25,50 mm
L	120,50 mm
L1	191 mm
L2	32,50 mm
L3	34,50 mm
LG3	7 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Eyector básico

SBP HV 2 16 22 SD

N° de artículo.:10.02.01.01736

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01736>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	1,60 mm
Número de pasos	2
Grado de evacuación	90 %
Capacidad de aspiración (max)	9,39 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	152,60 l/min
Consumo de aire con asp.	6,34 m³/h
Consumo de aire con asp.	103 l/min
Nivel de sonido libre	77 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	63 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima	4 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	12 mm
Peso	276,60 g
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Margen presión (presión servicio)	29,0 ... 87,0
Presión óptima	58 psi
Capacidad de aspiración (max)	5,39 cfm
Consumo de aire con asp.	3,64 cfm
Familia de productos	SBP-HV-HF

Accesorios



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

N° de artículo.:10.08.03.00315

Anchura B: 50 mm

Altura H: 40 mm

Longitud L: 41 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 22

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SBP HV 2 16 22 SD

N° de artículo.:10.02.01.01736

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01736>



SET SFE 22

N° de artículo.:10.02.01.01577

Anchura B: 20 mm

Altura H: 20 mm

Longitud L: 27 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 22

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: M8-MA



SEV G1/8-IG G1/4-AG

N° de artículo.:10.02.01.01471

Diámetro exterior D: 19 mm

Longitud L: 37 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Rosca G2: G1/4"-MA

Piezas de repuesto



SFE 22 AL

N° de artículo.:10.02.01.01421

Diámetro de taladrado: 22 mm

Anchura B: 35 mm

Altura H: 44 mm

Longitud L: 87,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: G3/8"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-HE

Conexión: G1/4"-HE

Eyector básico

SBP HV 2 16 22 SD

N° de artículo.:10.02.01.01736

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01736>



SHC 2 22

N° de artículo.:10.02.01.01512

Número de pasos: 2

Diámetro de taladrado: 22 mm

Diámetro exterior D: 20 mm

Longitud L: 33 mm

Rosca G1: M27x1.5-MA



SD 29x70 SHC 22

N° de artículo.:10.02.01.01517

Diámetro exterior D: 29 mm

Longitud L: 70 mm

Usa construcci: Tapa de retención de Schmalz

Tamaño: 22



SEP HV 2 16 22

N° de artículo.:10.02.01.01396

Tipo: High Vacuum

Número de pasos: 2

Tam. de toberas: 1,6 mm

Diámetro de taladrado: 22 mm

Grado de evacuación: 90 %

Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 152,6 l/min

Consumo de aire con asp.: 103 l/min