

## Bomba de vacío


EVE-TR-M 2.3 12V-DC

N° de artículo.:10.03.01.00195

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00195>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR > EVE-TR-M 2.3 12V-DC

### Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento




Nivel de sonido en 50 Hz: 78 dB(A)

Peso: 2,4 kg

Vacío (max.): -780 mbar

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| B        | 80,70 mm |
| B2       | 10,40 mm |
| G2       | G1/8"-HE |
| G3       | G1/8"-HE |
| G5       | M4-HE    |
| H        | 123 mm   |
| L        | 154 mm   |
| X1       | 28 mm    |
| Y1       | 60 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor     |
|-------------------------------|-----------|
| Vacío (max.)                  | -780 mbar |
| Capacidad de aspiración en DC | 2,04 m³/h |
| Tensión                       | 12V - DC  |
| Nivel de sonido en 50 Hz      | 78 dB(A)  |
| Peso                          | 2,40 kg   |
| Familia de productos          | EVE-TR    |

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)



## Bomba de vacío

EVE-TR-M 2.3 12V-DC

N° de artículo.:10.03.01.00195

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00195>

---