

Bomba de vacío

EVE-OG 40 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00072

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00072>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Generadores de vacío > Generador de vacío para el centros de mecanizado CNC > EVE-OG 40 AC3

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento




Tipo corriente: corriente trifásica

voltaje de 50Hz: 200-240V o 345-420V

Pot. nominal 50 Hz: 1,1 kW

Capacidad de aspiración (50 Hz): 40 m³/h

Datos de diseño



Atributo

Valor

G3

G1-1/4"-HE

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-980 mbar
Pot. nominal 50 Hz	1,10 kW
Capacidad de aspiración (50 Hz)	40 m ³ /h
Capacidad de aspiración	40 m ³ /h
Tipo prot. IP	IP 54
voltaje de 50Hz	200-240V o 345-420V
Corriente (50 Hz)	4,8A o 2,8A
Tipo corriente	corriente trifásica

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Bomba de vacío

EVE-OG 40 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00072

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00072>
