

Electroválvula presión

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo.:10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras para vidrio fino > Accesorios STGG > EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido



Diámetro nominal: 2,5 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías


Control: Cerrada sin corriente

Rosca de conexión: G1/8"-MA

Margen presión (presión servicio): 3,5 ... 7,0 bar

Conexión: Cable, 2 polos

Datos de diseño



Atributo	Valor
B1	31,70 mm
B2	10,70 mm
d	4 mm
G1	G1/8"-MA
G2	M5-HE
L	51,70 mm
L1	56,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	2,50 mm
Control	Cerrada sin corriente
Flujo nominal	135 l/min
Flujo nominal	8,10 m³/h
Voltaje DC	24V - DC
Peso	0,10 kg
Familia de productos	EMV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Página 1 desde 2

Electroválvula presión

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo.:10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>
