

## Ángulo de fijación

BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8

N° de artículo.:10.06.02.00666

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00666>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Interruptores y control del sistema > Interruptores de vacío / presión electrónico > BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8

### Ángulo de fijación



Anchura B: 21 mm


Altura H: 22 mm

Longitud L: 39 mm

Espesor pared s: 1,5 mm

Usa construcci: Vacuestato / presostato

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| B        | 21 mm    |
| d1       | 3,20 mm  |
| d2       | 3,20 mm  |
| H        | 22 mm    |
| H1       | 30 mm    |
| H2       | 5,50 mm  |
| L        | 39 mm    |
| L1       | 44 mm    |
| L2       | 7,25 mm  |
| L3       | 15 mm    |
| s        | 1,50 mm  |
| X1       | 22 mm    |
| X2       | 12,50 mm |

### Datos técnicos

| Atributo           | Valor |
|--------------------|-------|
| Margen de medición | bar   |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)