

Soporte tooling ventosa

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS

Nº de artículo.:10.07.06.00602

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00602>

[Página inicial](#) > [Técnica de vacío para la automatización](#) > [Componentes de vacío](#) > [Elementos de fijación](#) > [Gama de soportes para tooling HT](#) > [Soportes para ventosas HT-SG I](#) > [HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS](#)

Soporte para ventosa




Conexión 1: Cab. esfér. 32 mm

Diseño: integrated nozzle

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Función adicional: Ventilación atmosférica

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	31 mm
B1	80,40 mm
B2	32 mm
D	32 mm
G2	G3/8"-MA
G4	G1/8"-HE
H	24,50 mm
H1	65,50 mm
L	45,50 mm
L1	92,05 mm
L2	67 mm
L3	15 mm
LG2	22 mm
SW1	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	256,40 g
Familia de productos	HT-SG-I

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soporte tooling ventosa

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS

N° de artículo.:10.07.06.00602

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00602>

Accesorios



STV-GE G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00204

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,4 mm

Longitud L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00288

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Plásticos

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 20,8 mm