

## Conector rápido acodado

STV-W G3/8-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00163

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00163>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-W G3/8-AG 12

### Racor instantáneo en versión acodada orientable



Rosca G1: G3/8"-MA


Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 34,1 mm

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| d        | 12 mm    |
| G1       | G3/8"-MA |
| dn       | 9 mm     |
| D1       | 19,80 mm |
| H        | 18 mm    |
| H1       | 27,90 mm |
| L        | 34,10 mm |
| L1       | 45 mm    |
| LG1      | 7,50 mm  |
| SW1      | 20 mm    |
| SW3      | 20 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                          | Valor                      |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Tipo de manguera                  | Tubo flexible D = 12 d = 9 |
| Tipo de manguera                  | 12-9                       |
| parte normal material             | Latón niquelado            |
| Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 15,00 bar        |
| Temperatura de trabajo            | -20 ... 80 °C              |
| Peso                              | 98 g                       |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Conector rápido acodado

STV-W G3/8-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00163

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00163>

Familia de productos

STV

### Accesorios



#### VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



#### VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00037

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 70 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C