

Eyector básico

SBPL 50 HF

N° de artículo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>




Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SBPL > SBPL 50 HF

Eyector básico con máxima capacidad de aspiración



Tamaño: 50
Tipo: High Flow
Capacidad de aspiración (max): 500 l/min
Consumo de aire con asp.: 160 l/min
Peso: 0,75 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	51 mm
B1	53 mm
B2	16 mm
G1	G3/8"-HE
G2	G3/4"-HE
G3	G1/4"-HE
G4	G1/8"-HE
G5	M5-MA
H	72 mm
H1	74 mm
L	167,50 mm
L1	285,30 mm
L2	54 mm
L3	67 mm
L4	113 mm
L5	64 mm
LG5	8,50 mm
X1	73,50 mm
Y1	62 mm

Eyector básico

SBPL 50 HF

N° de artículo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	50
Grado de evacuación	60 %
Vacío (max.)	600 mbar
Capacidad de aspiración (real)	500 l/min
Capacidad de aspiración (theo)	650 l/min
Capacidad de aspiración (real)	30 m³/h
Capacidad de aspiración (theo)	39 m³/h
Consumo de aire con asp.	160 l/min
Consumo de aire con asp.	9,75 m³/h
Nivel de sonido libre	65 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	55 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	2,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	29,0 ... 87,0
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	25 mm
Peso	0,75 kg
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Vacío (max.)	17,72 inHg
Familia de productos	SBPL

Accesorios



BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL

N° de artículo.:10.02.01.01705

Longitud L: 72 mm

Anchura B: 25 mm

Altura H: 77 mm

Eyector básico

SBPL 50 HF

N° de artículo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

N° de artículo.:10.07.02.00055

Longitud L: 30 mm

Anchura B: 30 mm

Margen de medición: -1,0 ... 10,0 bar

Conexión: G1/8"-MA



VAM 40 V DR BAR

N° de artículo.:10.07.02.00035

Diámetro exterior D: 40 mm

Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar

Tipo de Man: Con junta anular

Conexión: G1/8"-MA



VSi V D M8-4

N° de artículo.:10.06.02.00577

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Tipo interruptor de vacío: con pantalla

Conexión eléctrica: Conector M8, 4 polar

Indicación: 2xLED

Tipo prot. IP: IP 65

Eyector básico

SBPL 50 HF

N° de artículo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

N° de artículo.:10.05.01.00366

Diámetro interior d: 6 mm

Longitud L: 64,5 mm



SEV G1/8-IG G1/4-AG


N° de artículo.:10.02.01.01471

Diámetro exterior D: 19 mm

Longitud L: 37 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Rosca G2: G1/4"-MA



ST 25 AL-EL

N° de artículo.:10.02.01.01680

parte normal material: Aluminio

Usa construccion: Eyectores básicos

Diámetro exterior D: 25 mm

Longitud L: 4 mm

Anchura B: 46 mm

Eyector básico

SBPL 50 HF

N° de artículo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



VSL 27-20 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00047

Diámetro exterior D: 27 mm

Diámetro interior d: 20 mm


Longitud (máx): 20 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 17 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 4,72 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



VSL 32-25 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00051

Diámetro exterior D: 32 mm

Diámetro interior d: 25 mm

Longitud (máx): 20 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 20 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 3,86 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00036

Diámetro exterior D: 42 mm

Diámetro interior d: 32 mm

Longitud (máx): 20 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 25 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 3,77 bar


Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C

Eyector básico

SBPL 50 HF

N° de artículo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



ABL-SET SBPL/SCPL M

N° de artículo.:10.02.01.01939

Tamaño: M

Longitud L: 71 mm

Anchura B: 31 mm

Altura H: 82,5 mm



ABL-SET SBPL/SCPL L

N° de artículo.:10.02.01.01940

Tamaño: L

Longitud L: 71 mm

Anchura B: 31 mm

Altura H: 97 mm



VFT G3/4-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00128

Conexión: G3/4"-HE

Diseño: Inserto de filtro largo

Flujo nominal: 600 l/min

Flujo nominal: 36 m³/h


Finura de filtro: 80 µm

Eyector básico

SBPL 50 HF

N° de artículo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



SET SBPL 75/100

N° de artículo.:10.02.01.01685

Usa construcci: Eyectores básicos

Tamaño: 75/100

Piezas de repuesto



SD 102x71x33 SBPL/SCPL

N° de artículo.:10.02.01.01585

Longitud L: 102 mm

Anchura B: 71 mm

Altura H: 33 mm



SEP HF 3 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01348

Tipo: High Flow

Número de pasos: 3

Tam. de toberas: 1,3 mm

Diámetro de taladrado: 22 mm

Grado de evacuación: 61 %

Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 297,6 l/min

Consumo de aire con asp.: 74 l/min

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SBPL 50 HF

N° de artículo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>




DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

N° de artículo.:10.02.01.01541

Longitud L: 112,5 mm

Anchura B: 34,8 mm

Altura H: 2,8 mm



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

N° de artículo.:10.02.01.01450

Usa construcci: Módulo eyector

Tamaño: 22

incluye: 6x solapa



O-RING 10x2.5 NBR-70

N° de artículo.:10.07.08.00002

parte normal material: Caucho de nitrilo NBR

Diámetro interior d: 10 mm