

Conector rápido acodado

STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00296>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-W M5-AG 6

Racor instantáneo en versión acodada orientable




Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 20,8 mm

Altura H: 13 mm

Rosca G1: M5-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	6 mm
D1	11,50 mm
dn	4 mm
G1	M5-MA
H	13 mm
H1	16,50 mm
L	20,80 mm
L1	25,50 mm
LG1	4 mm
SW1	8 mm
SW3	8 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	4,30 g

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Conector rápido acodado

STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00296>



VSL 6-4 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00014

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00157

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: Politetrafluoretileno

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C