

Eyector básico

SBP HV 2 07 13

N° de artículo.:10.02.01.01718

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01718>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SBP-HV/HF > SBP HV 2 07 13

Eyector básico para uso universal



Tipo: High Vacuum

Número de pasos: 2

Diámetro de toberas: 0,7 mm

Tamaño: 13


Grado de evacuación: 85 %

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 42,5 l/min

Consumo de aire con asp.: 23,5 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	23 mm
D	14,20 mm
d2	4,20 mm
G1	G1/8"-HE
G2	G1/4"-HE
G3	G1/8"-HE
G5	M4-HE
H	33 mm
H2	8,50 mm
H3	19,50 mm
L	69,50 mm
L1	85,50 mm
L2	22 mm
L3	25,50 mm
LG3	5,50 mm
SW2	8 mm
X1	14 mm
X2	19 mm
Y1	14 mm

Eyector básico

SBP HV 2 07 13

N° de artículo.:10.02.01.01718

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01718>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	0,70 mm
Número de pasos	2
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	2,62 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	42,50 l/min
Consumo de aire con asp.	1,45 m³/h
Consumo de aire con asp.	23,50 l/min
Nivel de sonido libre	72 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	62 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima	4 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	6 mm
Peso	84,90 g
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Margen presión (presión servicio)	29,0 ... 87,0
Presión óptima	58 psi
Capacidad de aspiración (max)	1,50 cfm
Consumo de aire con asp.	0,83 cfm
Familia de productos	SBP-HV-HF

Accesorios



SET SFE 13

N° de artículo.:10.02.01.01579

Anchura B: 20 mm

Altura H: 20 mm

Longitud L: 27 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 13

Rosca G1: G1/8"-MA

Rosca G2: M8-MA

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SBP HV 2 07 13

N° de artículo.:10.02.01.01718

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01718>



BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

N° de artículo.:10.08.03.00314

Anchura B: 36 mm

Altura H: 40 mm

Longitud L: 27 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 13



SEV G1/8-IG G1/4-AG

N° de artículo.:10.02.01.01471

Diámetro exterior D: 19 mm

Longitud L: 37 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Rosca G2: G1/4"-MA



SD 16.5x51.5 SHC 13

N° de artículo.:10.02.01.01498

Diámetro exterior D: 16,5 mm

Longitud L: 51,5 mm

Usa construcci: Tapa de retención de Schmalz

Tamaño: 13

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SBP HV 2 07 13

N° de artículo.:10.02.01.01718

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01718>



SEP HV 2 07 13

N° de artículo.:10.02.01.01394

Tipo: High Vacuum

Número de pasos: 2

Tam. de toberas: 0,7 mm

Diámetro de taladrado: 13 mm

Grado de evacuación: 85 %

Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 42,5 l/min

Consumo de aire con asp.: 23,5 l/min



SFE 13 AL

N° de artículo.:10.02.01.01419

Diámetro de taladrado: 13 mm

Anchura B: 23 mm

Altura H: 33 mm

Longitud L: 51,5 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Rosca G2: G1/4"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE

Conexión de ventosa: G1/4"-HE

Conexión: G1/8"-HE



SHC 2 13

N° de artículo.:10.02.01.01496

Número de pasos: 2

Diámetro de taladrado: 13 mm

Diámetro exterior D: 14,2 mm

Longitud L: 18 mm

Rosca G1: M16x1-MA

Eyector básico

SBP HV 2 07 13

N° de artículo.:10.02.01.01718

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01718>

Recomendaciones de productos



SBP HV 2 07 13 SD

N° de artículo.:10.02.01.01730

Tipo: High Vacuum

Número de pasos: 2

Diámetro de toberas: 0,7 mm

Tamaño: 13

Grado de evacuación: 85 %

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 42,5 l/min

Consumo de aire con asp.: 23,5 l/min

Función adicional: Silenciador