

Suspensión, rígida

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05810

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05810>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Soportes rígidos/flexibles - Set > Soporte rígido FST-STARR > FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty




Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	75 mm
G1	G3/8"-HE
G2	G1/2"-MA
H	167,60 mm
H1	129 mm
H2	20 mm
L	41 mm
LG1	13 mm
LG2	10,50 mm
Z (Carrera)	25 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Const. resorte	3,83 N/mm
Peso	1200 g
Familia de productos	FST-STARR

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Suspensión, rígida

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05810

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05810>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

N° de artículo.:10.01.10.05701

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 85 mm

Altura H: 10 mm

parte normal material: Acero

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes



FLK G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo.:10.01.03.00175

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: G1/2"-MA

Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

N° de artículo.:10.01.03.00207

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: G1/2"-MA

Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C

Diseño: Reforzado