

Soplante

SB 130 125 0.75 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00066

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00066>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 130 125 0.75 IE3-TYP1

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 130 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 160 m³/h

Vacío (50 Hz): 125 mbar

Vacío (60 Hz): 115 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 0,75 kW

Pot. nominal 60 Hz: 0,9 kW

voltaje de 50Hz: D230V/Y400V ±10%


voltaje de 60Hz: D265V/Y460V ±10%

Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

Permisi3n: IE3

Peso: 21,7 kg

Datos de dise1o



Atributo	Valor
B	264 mm
B1	295 mm
d	10,20 mm
D2	40 mm
G1	G1-1/2"-HE
H	309 mm
L	387 mm
X1	240 mm
Y1	240 mm

Datos t3cnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiraci3n (50 Hz)	130 m³/h
Capacidad de aspiraci3n (50 Hz)	2.166,60 l/min
Capacidad de aspiraci3n (60 Hz)	160 m³/h
Vacío (50 Hz)	125 mbar
Vacío (60 Hz)	115 mbar
Tipo prot. IP	IP 55

P3ngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soplante

SB 130 125 0.75 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00066

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00066>

Pot. nominal 50 Hz	0,75 kW
Pot. nominal 60 Hz	0,90 kW
voltaje de 50Hz	D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz	
Nivel de sonido en 50 Hz	56,80 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz)	61,70 dB(A)
Peso	21,70 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP1
Ejecución diseño	IE3:EU/CN/IND
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



STF 40 P 4.5 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00398

Conexión: Ø40mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 270 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD