

Válvula electromagnética

EMV 3 24V-DC 2/2 NC

N° de artículo.:10.05.01.00066

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00066>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Electroválvulas > Electroválvulas EMV > EMV 3 24V-DC 2/2 NC

Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido



Diámetro nominal: 3 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 2/2 vías


Control: Cerrada sin corriente

Rosca de conexión: G1/4"-HE

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 9,00 bar

Consumo de potencia (AC): 5 W

Datos de diseño



Atributo	Valor
B1	61,50 mm
B2	47 mm
G1	G1/4"-HE
G5	M3-HE
H	22 mm
H1	60 mm
L	42 mm
LG1	12 mm
LG5	5 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	3 mm
Control	Cerrada sin corriente
Flujo nominal	33,30 l/min
Flujo nominal	2 m³/h
Consumo de potencia (AC)	5 W
Voltaje DC	24V - DC
Tiempo cierre	20 ms
Peso	0,20 kg

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Válvula electromagnética

EMV 3 24V-DC 2/2 NC

N° de artículo.:10.05.01.00066

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00066>

Familia de productos

EMV