

Válvula electromagnética

EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo.:10.05.02.00068

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00068>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Electroválvulas > Electroválvulas EMVP > EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático



Diámetro nominal: 32 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Abierta sin corriente


Rosca de conexión: G1-1/4"-HE

Margen presión (presión servicio): bar

Flujo nominal: 130 m³/h

Peso: 0,5 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	90,50 mm
B1	101 mm
B2	61,50 mm
D	80 mm
G1	G1-1/4"-HE
G2	G1-1/4"-HE
G3	G3/4"-HE
G4	G1/8"-HE
G5	G1/8"-HE
H	101 mm
L	160 mm
L1	200,50 mm
X1	33 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	32 mm
Flujo nominal	130 m³/h
Control	Abierta sin corriente
Flujo nominal	2.166,70 l/min

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Válvula electromagnética

EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo.:10.05.02.00068

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00068>

Consumo de potencia (AC)	5 W
Voltaje DC	24V - DC
Tiempo cierre	300 ms
Peso	0,50 kg
Familia de productos	EMVP

Accesorios



FAS 80x39 G3/4-AG

N° de artículo.:10.05.01.00062

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 39 mm

Rosca G1: G3/4"-MA



STEC 4 S-M12-4 St

N° de artículo.:10.05.02.00157