

Válvula electromagnética

EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC

Nº de artículo.:10.05.02.00150

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00150>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Electroválvulas > Electroválvulas EMVP > EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático



Diámetro nominal: 25 mm

Voltaje DC: 230V - AC

Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Opcionalmente NO/NC


Rosca de conexión: G1"-HE

Margen presión (presión servicio): bar

Flujo nominal: 90 m³/h

Peso: 0,52 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	94 mm
B1	87 mm
B2	47 mm
d	8 mm
D	80 mm
G1	G1"-HE
G2	G1"-HE
G3	G1"-HE
G4	G1/8"-HE
H	189,50 mm
H1	195,50 mm
H2	22 mm
L	94 mm
L1	132 mm
X1	76 mm
Y1	37 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	25 mm
Flujo nominal	90 m³/h

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Válvula electromagnética

EMVP 25 230V-AC 3/2 NO/NC

N° de artículo.:10.05.02.00150

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00150>

Control	Opcionalmente NO/NC
Flujo nominal	1500 l/min
Consumo de potencia (AC)	5 W
Voltaje DC	230V - AC
Tiempo cierre	80 ms
Peso	0,52 kg
Familia de productos	EMVP

Accesorios



FAS 80x38 G1-AG EMVP

N° de artículo.:10.05.01.00063

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 38 mm

Rosca G1: G1"-MA

Usa construcci: Electroválvula