

Filtro de polvo (monitor de la pres)

STF-D 75 P 8.0 F SSD

N° de artículo.:10.07.01.00265

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00265>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Filtros de vacío > Filtros de vacío VF / STF / STF-D > STF-D 75 P 8.0 F SSD

Filtro de polvo (monitor de la pres)



Conexión: Ø75mm

Diseño: Carcasa de piclon


Flujo nominal: 480 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Func. adicional: Filtro control

Equipo adicional: Abrazadera SSD

Datos de diseño



Atributo	Valor
B1	280 mm
B2	148 mm
d	8,50 mm
D	228 mm
D1	248 mm
D2	75 mm
D3	75 mm
H	260 mm
L	415 mm
L1	774 mm
L2	359 mm
X1	237 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión	Ø75mm
Flujo nominal	480 m³/h
Flujo nominal	8000 l/min
Vacío (max.)	-500 mbar
Finura de filtro	3 µm
Peso	2,60 kg

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro de polvo (monitor de la pres)

STF-D 75 P 8.0 F SSD

N° de artículo.:10.07.01.00265

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00265>

Familia de productos

VF

Piezas de repuesto



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

N° de artículo.:10.07.01.00079

Finura de filtro: 3 µm


Diámetro exterior D: 159,2 mm

Longitud L: 376 mm

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: Picl-8

Tipo: 480m³/h



DDW 10...50 250V-AC/6

N° de artículo.:21.01.06.00011



SSD 76.5-84 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00037

Margen de fijación: 76,5 ... 84,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro de polvo (monitor de la pres)

STF-D 75 P 8.0 F SSD

N° de artículo.:10.07.01.00265

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00265>



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

N° de artículo.:10.07.01.00079

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 159,2 mm

Longitud L: 376 mm

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: Picl-8

Tipo: 480m³/h