

Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

N° de artículo.:10.07.04.00011

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00011>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Perfiles hermetizantes > Perfiles hermetizantes DI-PROF > DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas



Anchura B: 12 mm

Altura H: 17 mm


Tipo de material: Espuma de caucho

Herméticos: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 20 Shore A

Forma: semicircular

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	12 mm
H	17 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Herméticos	EPDM
Ancho de ranura x Profundidad de ranura recomendada [mm]	13 x 10
Peso	72 g
Dureza del material [Shore A]	20 Shore A
Familia de productos	DI-PROF

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

N° de artículo.:10.07.04.00011

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00011>
