

## Suspensión, rígida

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05809

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05809>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Soportes rígidos/flexibles - Set > Soporte rígido FST-STARR > FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

### Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty




Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor     |
|-------------|-----------|
| B           | 75 mm     |
| G1          | G3/8"-HE  |
| G2          | G1/2"-MA  |
| H           | 199,80 mm |
| H1          | 161 mm    |
| H2          | 20 mm     |
| L           | 41 mm     |
| LG1         | 14 mm     |
| LG2         | 10,50 mm  |
| Z (Carrera) | 50 mm     |

### Datos técnicos

| Atributo             | Valor     |
|----------------------|-----------|
| Const. resorte       | 1,81 N/mm |
| Peso                 | 1250 g    |
| Familia de productos | FST-STARR |

### Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Suspensión, rígida

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05809

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05809>



### FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

N° de artículo.:10.01.10.05701

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 85 mm

Altura H: 10 mm

parte normal material: Acero

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes



### FLK G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo.:10.01.03.00175

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: G1/2"-MA

Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C



### FLK G1/2-IG G1/2-AG V

N° de artículo.:10.01.03.00207

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: G1/2"-MA

Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C

Diseño: Reforzado