

Soporte tooling ventosa

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS

N° de artículo.:10.07.06.00592

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00592>

[Página inicial](#) > [Técnica de vacío para la automatización](#) > [Componentes de vacío](#) > [Elementos de fijación](#) > [Gama de soportes para tooling HT](#) >

Soportes para ventosas HT-SG I > HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS

Soporte para ventosa




Conexión 1: Perno c l ranura $\varnothing 19$

Diseño: integrated nozzle

Conexión de ventosa: NPT3/8-MA

Función adicional: Ventilación atmosférica

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	31 mm
B1	80,40 mm
B2	32 mm
D	19 mm
G2	NPT3/8-MA
G4	G1/8"-HE
H	24,50 mm
H1	52,85 mm
L	39,30 mm
L1	82,55 mm
L2	60,80 mm
L3	11,70 mm
LG2	15 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	212,20 g
Familia de productos	HT-SG-I

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soporte tooling ventosa

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS

N° de artículo.:10.07.06.00592

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00592>

Accesorios



STV-GE G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00204

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,4 mm

Longitud L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00288

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Plásticos

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 20,8 mm