

Boquilla de tubo

ST G1-1/2-AG 38 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00170

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00170>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Accesorios para racores de unión > ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Boquilla de tubo



Rosca G1: G1-1/2"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 38 mm


parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 12,2 mm

Diámetro nominal dn: 29,9 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	29,90 mm
D	38 mm
G1	G1-1/2"-MA
L	12,20 mm
L1	64 mm
LG1	15,50 mm
SW1	50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Latón
Peso	400 g

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Boquilla de tubo

ST G1-1/2-AG 38 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00170

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00170>



VSL 48-38 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00031

Diámetro exterior D: 48 mm

Diámetro interior d: 38 mm

Longitud (máx): 20 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 29 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 3,21 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



VSL 49-38 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00052

Diámetro exterior D: 49 mm

Diámetro interior d: 38 mm

Longitud (máx): 15 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 104 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 4,47 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C



VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00009

Diámetro exterior D: 48 mm

Diámetro interior d: 38 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 120 mm

Margen presión (presión servicio): -0,88 ... 7,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C