

Conexión en T

SVB-T 8

N° de artículo.:10.09.02.00022

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00022>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > SVB-T 8

Conexión en T




Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 49 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	8 mm
D1	14,40 mm
H	24,70 mm
H1	31,90 mm
L	49 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 8 d = 6
Tipo de manguera	8-6
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 80 °C
Peso	43 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Conexión en T

SVB-T 8

N° de artículo.:10.09.02.00022

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00022>

Accesorios



VSL 8-6 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00015

Diámetro exterior D: 8 mm

Diámetro interior d: 6 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00003

Diámetro exterior D: 8 mm

Diámetro interior d: 6 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 45 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -35 ... 60 °C