

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 61-50 PVC-DS GR

N° de artículo.:10.07.09.00033

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00033>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Tubos aire comprimido / vacío VSL > VSL 61-50 PVC-DS GR

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido



Diámetro exterior D: 61 mm

Diámetro interior d: 50 mm

Longitud (máx): 10 m


Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 90 mm

Margen presión (presión servicio): -0,78 ... 1,50 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 70 °C

Datos de diseño



Atributo

Valor

d

50 mm

D

61 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	61-50
Margen presión (presión servicio)	-0,78 ... 1,50 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 70 °C
Radio de curvatura min.	90 mm
Longitud (máx)	10 m
Peso/Metro	541 g/m
Peso/Metro	0,54 kg/m
Material manguera	PVC con espiral de alambre

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 61-50 PVC-DS GR

N° de artículo.:10.07.09.00033

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00033>

Familia de productos

VSL

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



SSD 60-68 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00017

Margen de fijación: 60,0 ... 68,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado