

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 G

N° de artículo.:10.01.15.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00571>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para superficies 3D de forma libre > Sistemas de fijación para aplicaciones manuales > Basic Holding Fixture BHF > UB 135x135x156 29.5 15 G

Uni-Base, ajuste flexible



Longitud L: 135 mm

Anchura B: 135 mm


Altura H: 156 mm

Recorrido Z: 29,5 mm

Ángulo de basculación W: 15 °

Usa construcci: Mesa lisa

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	135 mm
D	60,50 mm
D1	6 mm
D2	8 mm
H	156 mm
L	135 mm
W	15 °
Z (Carrera)	29,50 mm

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 G

N° de artículo.:10.01.15.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00571>



SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

N° de artículo.:10.01.15.00572

Diámetro circular D mk: 78 mm

Funci: Pasadores de fijación central

Ventosas: Ventosa de fuelle SAB

Conexión: Ø60mm

Material: NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Soporte para piezas de material: NBR

Altura H1: 117,3 mm



ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

N° de artículo.:10.01.15.00004

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 30 mm

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 G

N° de artículo.:10.01.15.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00571>



ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 30 mm



SSPB-117 117-125 NBR

N° de artículo.:10.01.15.00719

Diámetro Ds: 117 mm

Altura H1: 137 mm

Recorrido Z: 8 mm

Soporte para piezas de material: ED

Herméticos: Perbunan



RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

N° de artículo.:10.01.15.00587

Altura H: 99 mm

Altura H1: 120 mm

Recorrido Z: 21 mm

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Ventosas: Innospann

Usa construcci: Basic Holding Fixture