

Multi-Clamp - Placa ventosa

VC-M-SP 160x160x30

N° de artículo.:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para el mecanizado manual > Placas de Ventosa Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV > VC-M-SP 160x160x30

Multi-Clamp - Placa ventosa con generación de vacío



Longitud L: 160 mm

Anchura B: 160 mm


Altura H: 30 mm

Consumo de aire: 48 l/min

Consumo de aire: 2,88 m³/h

Capacidad de aspiración: 2,3 m³/h

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	160 mm
H	30 mm
d	6 mm
L	160 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,88 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp - Placa ventosa

VC-M-SP 160x160x30

N° de artículo.:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

N° de artículo.:10.01.12.02056



REIB-INS 8.1x18 VC-M

N° de artículo.:10.01.12.02000

Usa construcci: Multi-Clamp



VC-M-B 170x165x209

N° de artículo.:10.01.12.01854

Longitud L: 170 mm

Anchura B: 165 mm

Altura H: 209 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp - Placa ventosa

VC-M-SP 160x160x30

N° de artículo.:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>



REIB-INS 8.1x18 VC-M

N° de artículo.:10.01.12.02000

Usa costrucci: Multi-Clamp



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

N° de artículo.:10.01.12.02056