

Eyector básico

SBP-C 05 S01 VS-T

N° de artículo.:10.02.01.00981

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00981>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SBP-C con funciones adicionales > SBP-C 05 S01 VS-T

Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero



Diámetro de toberas: 0,5 mm

Grado de evacuación: 85 %

Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)


Presión óptima: 4,5 bar

Capacidad de aspiración (max): 7 l/min

Consumo de aire con asp.: 14 l/min

Funcionalidad del eyector: vacuostato electrónico

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	10 mm
d	4,20 mm
d1	4 mm
d2	4 mm
D	9 mm
G3	M5-HE
H	34 mm
H2	5,20 mm
H3	16 mm
H4	17,70 mm
L	47 mm
L1	71 mm
L2	12,50 mm
L3	27 mm
L4	27,70 mm
X1	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	0,50 mm
Grado de evacuación	85 %

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SBP-C 05 S01 VS-T

N° de artículo.:10.02.01.00981

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00981>

Capacidad de aspiración (max)	0,40 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	7 l/min
Consumo de aire con asp.	0,80 m³/h
Consumo de aire con asp.	14 l/min
Nivel de sonido libre	58 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	53 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima	4,50 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	2 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	2 mm
Peso	86 g
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Presión óptima	65,20 psi
Capacidad de aspiración (max)	0,25 cfm
Consumo de aire con asp.	0,49 cfm
Familia de productos	SBP-C

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: En la versión con válvulas electromagnéticas SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) y una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

N° de artículo.:10.02.01.00511

Longitud L: 110 mm

Anchura B: 44,5 mm

Altura H: 3 mm

Usa construcci: Eyector básico SBP

Eyector básico

SBP-C 05 S01 VS-T

N° de artículo.:10.02.01.00981

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00981>



SET SBP M4-IG

N° de artículo.:10.02.01.00769

Longitud L: 50 mm

Anchura B: 14 mm

Usa construcci: Eyector básico SBP

Tipo: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

N° de artículo.:21.04.06.00086

Material manguera: PUR cable

Conexión eléctrica: Conect. 10mm



ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00031

Conexión eléctrica: Hembrilla M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable

Eyector básico

SBP-C 05 S01 VS-T

N° de artículo.:10.02.01.00981

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00981>



VFI CN6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00241

Conexión: Tubo flex. 6/4 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



VFI 4/2 50

N° de artículo.:10.07.01.00329

Conexión: Tubo flex. 4/2

Finura de filtro: 50 µm

Piezas de repuesto



SD M5-AG 9x24

N° de artículo.:10.02.01.00539

Rosca G1: M5-MA

Diámetro exterior D: 9 mm

Longitud L: 24 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SBP-C 05 S01 VS-T

N° de artículo.:10.02.01.00981

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00981>



VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

N° de artículo.:10.06.02.00294

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Diseño: Horizontal

Ajuste del punto de conmutación: Función de enseñanza

Tipo interruptor de vacío: Conmutación PNP

Conexión eléctrica: Conector M8, 4 polar

Indicación: LED

Tipo prot. IP: IP 40

con: histéresis fija

Entradas/salidas: 2 digital