

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-M-D40

N° de artículo.:10.07.13.00113

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00113>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Tooling System SXT > Conexiones (engranada) SXT-CON-GB > SXT-CON-GB-M-D40

Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.




parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D40

Diseño: Male

Design Data



Attribute	Value
D	35 mm
d	40 mm
d1	8,50 mm
H	66 mm
H2	25 mm
L	49,50 mm
L2	26 mm
L3	22 mm

Technical Data

Attribute	Value
parte normal material	Aluminio
Diseño	Male
Peso	105 g
Familia de productos	SXT

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-M-D40

N° de artículo.:10.07.13.00113

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00113>

Accessories



SXT-CON-GB-F-D25

Part no.:10.07.13.00114

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D25

Diseño: Hembra



SXT-CON-GB-F-D40

Part no.:10.07.13.00115

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D40

Diseño: Hembra



SXT-CON-GB-F-1IN

Part no.:10.07.13.00191

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: 1 Inch

Diseño: Hembra

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-M-D40

N° de artículo.:10.07.13.00113

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00113>



SXT-EXT-GB2-50

Part no.:10.07.13.00034

Diámetro exterior D: 25 mm

Longitud L: 50,8 mm

parte normal material: Aluminio

Diseño: Dentado en ambos lados



SXT-ANG-GB2-F

Part no.:10.07.13.00121

parte normal material: Aluminio

Diseño: Hembra

Diseño: Dentado en ambos lados



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80

Part no.:10.07.13.00181

Rosca G: M8

Longitud L: 80 mm

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-M-D40

N° de artículo.:10.07.13.00113

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00113>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90

Part no...:10.07.13.00182

Rosca G: M8

Longitud L: 90 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60

Part no...:10.07.13.00177

Rosca G: M8

Longitud L: 60 mm