

## Módulo eyector

SEP HF 3 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Módulos eyector > Módulos eyector  
ecoPump SEP > SEP HF 3 13 22

### Multietapa vacu-set



Tipo: High Flow

Número de pasos: 3

Tam. de toberas: 1,3 mm

Diámetro de taladrado: 22 mm

Grado de evacuación: 61 %

Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 297,6 l/min

Consumo de aire con asp.: 74 l/min

### Datos de diseño



Atributo

Valor

D1

10,80 mm

D2

21,80 mm

L1

8 mm

L2

103 mm

L3

146 mm

### Datos técnicos

| Atributo                                        | Valor           |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Peso                                            | 22,80 g         |
| Temperatura de trabajo                          | 0 ... 60 °C     |
| Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 6 mm            |
| Diámetro interior tubo (recom.) vacío           | 12 mm           |
| Margen presión (presión servicio)               | 2,0 ... 6,0 bar |
| Margen presión (presión servicio)               | 29,0 ... 87,0   |
| Presión óptima                                  | 4 bar           |
| Presión óptima                                  | 58 psi          |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |  
customercenter@schmalz.de

## Módulo eyector

SEP HF 3 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nivel de sonido libre         | 81 dB(A)     |
| Nivel de sonido aspirado      | 73 dB(A)     |
| Capacidad de aspiración (max) | 18,31 m³/h   |
| Capacidad de aspiración (max) | 297,60 l/min |
| Capacidad de aspiración (max) | 10,51 cfm    |
| Consumo de aire con asp.      | 4,55 m³/h    |
| Consumo de aire con asp.      | 74 l/min     |
| Consumo de aire con asp.      | 2,61 cfm     |
| Grado de evacuación           | 61 %         |
| Número de pasos               | 3            |
| Tam. de toberas               | 1,30 mm      |
| Diámetro de taladrado         | 22 mm        |
| Tipo                          | High Flow    |
| Familia de productos          | SEP          |

### Accesorios



#### SHC 3 22

N° de artículo.:10.02.01.01514

Número de pasos: 3

Diámetro de taladrado: 22 mm

Diámetro exterior D: 20 mm

Longitud L: 73 mm

Rosca G1: M27x1.5-MA



#### SD 29x70 SHC 22

N° de artículo.:10.02.01.01517

Diámetro exterior D: 29 mm

Longitud L: 70 mm

Usa construcci: Tapa de retención de Schmalz

Tamaño: 22

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Módulo eyector

SEP HF 3 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>



### SFE 22 AL

N° de artículo.:10.02.01.01421

Diámetro de taladrado: 22 mm

Anchura B: 35 mm

Altura H: 44 mm

Longitud L: 87,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: G3/8"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-HE

Conexión: G1/4"-HE



### SFE 22 POM

N° de artículo.:10.02.01.01767

Diámetro de taladrado: 22 mm

Anchura B: 31,5 mm

Altura H: 45 mm

Longitud L: 80 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: G3/8"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-HE



### BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

N° de artículo.:10.08.03.00315

Anchura B: 50 mm

Altura H: 40 mm

Longitud L: 41 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 22

## Módulo eyector

SEP HF 3 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01348

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01348>



### SET SFE 22

N° de artículo.:10.02.01.01577

Anchura B: 20 mm

Altura H: 20 mm

Longitud L: 27 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 22

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: M8-MA



### SEV G1/8-IG G1/4-AG

N° de artículo.:10.02.01.01471


Diámetro exterior D: 19 mm

Longitud L: 37 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Rosca G2: G1/4"-MA

## Piezas de repuesto



### ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

N° de artículo.:10.02.01.01450

Usa construcci: Módulo eyector

Tamaño: 22

incluye: 6x solapa