Enchufe rápido recto

STV-GE G1/2-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00210

https://www.schmalz.com/10.08.02.00210

Racor instantáneo en versión recta

- Rosca G1: G1/2"-MA
- Diámetro tubo externo: 12 mm
- parte normal material: Latón
- Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C
- Diámetro exterior D: 19,5 mm
- Longitud L: 24 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	19,50 mm
d	12 mm
G1	G1/2"-MA
dn	9 mm
L	24 mm
L1	33,50 mm
L2	18 mm
LG1	9,50 mm
SW1	24 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 12 d = 9
Tipo de manguera	12-9
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 80 °C
Peso	53 g
Familia de productos	STV

Enchufe rápido recto

STV-GE G1/2-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00210

https://www.schmalz.com/10.08.02.00210

Accesorios

VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

Diámetro exterior D: 12 mm
Diámetro interior d: 9 mm
Longitud (máx): 100 m
Material manguera: PE
Margen presión (presión servicio): bar
Temperatura de trabajo: °C

VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00037

Diámetro exterior D: 12 mm
Diámetro interior d: 9 mm
Longitud (máx): 50 m
Material manguera: PU
Radio de curvatura min.: 70 mm
Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C