

Bomba de vacío

EVE-OG 40 AC3 F

N° de artículo.:10.03.02.00031

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00031>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío lubricadas con aceite EVE-OG > EVE-OG 40 AC3 F

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento



Tipo corriente: corriente trifásica

Nivel de sonido en 50 Hz: 64 dB(A)

con: Filtro


Capacidad de aspiración (50 Hz): 40 m³/h

Pot. nominal 50 Hz: 1,1 kW

voltaje de 50Hz: 200-240V o 345-420V

Peso: 38 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	284 mm
B2	15 mm
G2	G1-1/4"-HE
G3	G1-1/4"-HE
G5	M8-HE
H	260 mm
H1	390 mm
H2	75 mm
L	625 mm
L2	130 mm
X1	179 mm
X2	123 mm
Y1	238 mm
Y2	171 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-980 mbar
Vacío (max.)	-28,94 inHg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	40 m³/h
voltaje de 50Hz	200-240V o 345-420V

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-OG 40 AC3 F

N° de artículo.:10.03.02.00031

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00031>

Pot. nominal 50 Hz	1,10 kW
Nivel de sonido en 50 Hz	64 dB(A)
Peso	38 kg
Tipo prot. IP	IP 54
Tipo corriente	AC3
Familia de productos	EVE-OG

Accesorios



DRM 40 P1 H

N° de artículo.:10.07.02.00050

Diámetro exterior D: 40 mm

Margen de medición: 0,0 ... 1,0 bar

Tipo de Man: Conexión trasera

Rosca G1: G3/4"-MA



MSS-K 2.5-4A

N° de artículo.:10.04.04.00120

Usa construcci: PKZM0

Tipo prot. IP: IP 65

Margen de medición: bar

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-OG 40 AC3 F

N° de artículo.:10.03.02.00031

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00031>



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

N° de artículo.:27.02.01.00055

Usa construcci: Bomba EVE-OG



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

N° de artículo.:22.09.03.00038

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Piezas de repuesto



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

N° de artículo.:10.07.01.00018

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 98 mm

Longitud L: 70 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 1-1/4-IGN

Bomba de vacío

EVE-OG 40 AC3 F

N° de artículo.:10.03.02.00031

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00031>



VST EVE-OG-25-40

N° de artículo.:10.03.02.00060

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Tamaño: 25-40