

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 27-20 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00047

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00047>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Tubos aire comprimido / vacío VSL > VSL 27-20 PU-DS-AS TR

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido



Diámetro exterior D: 27 mm

Diámetro interior d: 20 mm

Longitud (máx): 20 m


Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 17 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 4,72 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	20 mm
D	27 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	27-20
Margen presión (presión servicio)	-1,00 ... 4,72 bar
Temperatura de trabajo	-40 ... 90 °C
Radio de curvatura min.	17 mm
Longitud (máx)	20 m
Peso/Metro	230 g/m
Peso/Metro	0,23 kg/m
Material manguera	PU, espiral de alambre, antiestático

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 27-20 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00047

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00047>

Familia de productos

VSL

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



SSD 24-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00086

Margen de fijación: 24,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



KAPP 9 Band

N° de artículo.:20.12.01.00036

Longitud L: 9 mm

Tamaño: Band