

Garra de agujas

SNG-AP 10 1.2 V 10

N° de artículo.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00381>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de agujas > Garras de agujas SNG-AP > SNG-AP 10 1.2 V 10

Garra de agujas neumática con diseño de fácil mantenimiento carrera de ajuste continuo




Número de agujas: 10

Diámetro de las agujas: 1,2 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 10 mm

Margen presión (presión servicio): 3,0 ... 6,0 bar

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	35 mm
G1	M5-HE
G4	M5-HE
H	105,50 mm
H2	64,40 mm
L	80 mm
L2	22 mm
W(E)	45 °
X1	29 mm
Y1	29 mm
Z(NA)	10 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	10
Diámetro de las agujas	1,20 mm
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura de trabajo	5 ... 75 °C
Posición de montaje	BEL
Peso	225 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Garra de agujas

SNG-AP 10 1.2 V 10

N° de artículo.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00381>

Func. adicional

Familia de productos

Recorrido variable

SNG-AP

Accesorios



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00403

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 11,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Agarrador de la aguja



HTS-A2 SNG AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00622

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 9,4 mm

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00619

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 9,4 mm

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Garra de agujas

SNG-AP 10 1.2 V 10

N° de artículo.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00381>



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00666

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Perfil de conexión: 2 tornillos M6

Tamaño: AP/AE

Diseño: Una sola pieza



SET SNG AP-Sensor

N° de artículo.:10.01.29.00400

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP-Sensor

incluye: Sensor + material de montaje



STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 20,8 mm

Altura H: 13 mm

Rosca G1: M5-MA

Garra de agujas

SNG-AP 10 1.2 V 10

N° de artículo.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00381>



STV-GE M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00201

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 9,9 mm

Longitud L: 18,8 mm



VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

Piezas de repuesto



ERS SNG-AP/AE 10

N° de artículo.:10.01.29.00420

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE


Carrera de la aguja Z(NA): 10 mm

Garra de agujas

SNG-AP 10 1.2 V 10

N° de artículo.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00381>



ERS SNG-AP/AE 10 1.2 10

N° de artículo.:10.01.29.00408

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE

incluye: 2 cuñas de aguja montadas

Número de agujas: 10

Diámetro de las agujas: 1,2 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 10 mm