

Tooling-System-Schmalz-Eyector

SEAC 10 RP VS-T R

N° de artículo.:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores descentralizados > Eyectores con sistema de expulsión SEAC RP > SEAC 10 RP VS-T R

Tooling-System-Schmalz-Eyector



Diámetro de toberas: 1 mm


Funcionalidad del eyector: Sistema de ahorro de aire neumático

Función adicional: vacuostato electrónico

Tipo de Eyectores compactos: Diseño derecha

Margen presión (presión servicio): 4,0 ... 6,0 bar

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	44,50 mm
B3	14,20 mm
d	4,30 mm
d1	13,80 mm
D	27 mm
G1	G1/8"-HE
G3	M8-MA
G4	G1/8"-HE
H	38,30 mm
H1	39,80 mm
H2	29,30 mm
L	52 mm
L1	88,10 mm
L2	29,50 mm
L3	8 mm
L4	22 mm
X1	28 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
----------	-------

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Ejector

SEAC 10 RP VS-T R

N° de artículo.:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>

Diámetro de toberas	1 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	36 l/min
Capacidad de aspiración (max)	2,10 m³/h
Consumo de aire con asp.	65 l/min
Consumo de aire con asp.	3,90 m³/h
Max. consumo de aire quitar soplando	92 l/min
Margen presión (presión servicio)	4,0 ... 6,0 bar
Peso	180 g
Margen presión (presión servicio)	58,0 ... 87,0
Capacidad de aspiración (max)	1,27 cfm
Consumo de aire con asp.	2,30 cfm
Consumo de aire (descarga)	3,18 cfm
Vacío (max.)	25,10 inHg
Familia de productos	SEAC-RP

Nota: Consumo de aire: A una presión operativa óptima (4,5 bar)

Accesorios



ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00031

Conexión eléctrica: Hembrilla M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable

Tooling-System-Schmalz-Ejector

SEAC 10 RP VS-T R

N° de artículo.:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

N° de artículo.:10.02.02.03483

Longitud L: 45,5 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 44 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Eyectores compactos SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

N° de artículo.:10.02.02.03484

Longitud L: 45,5 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 44 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Eyectores compactos SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

N° de artículo.:10.02.02.04067

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 20 mm

Altura H: 11 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Eyectores compactos SEAC

Tooling-System-Schmalz-Ejector

SEAC 10 RP VS-T R

N° de artículo.:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

N° de artículo.:10.02.02.04068

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 20 mm

Altura H: 11 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Usa construcci: Eyectores compactos SEAC