

## Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

N° de artículo.:10.03.01.00546

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00546>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Generadores de vacío End-of-Arm > Sets de manipulación ECBPMi > ROB-SET ECBPMi MIT

### Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPMi a los robots ligeros



con: CobotPump mini

para: Mitsubishi


Tipo: RV-5AS

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| Lk       | 107 mm   |
| D        | 90 mm    |
| D2       | 20 mm    |
| D mk1    | 46 mm    |
| D mk2    | 31,50 mm |
| G1       | M4-HE    |
| G2       | G1/4"-HE |
| G3       | M5-MA    |
| G4       | M12-MA   |
| L        | 88,40 mm |
| L1       | 96,40 mm |
| LG1      | 6 mm     |
| LG2      | 11,50 mm |

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor      |
|-------------------------------|------------|
| Capacidad de aspiración (max) | 1,60 l/min |
| Grado de evacuación           | 60 %       |
| Voltaje DC                    | 24V - DC   |
| Pot. nominal                  | 7,20 W     |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

N° de artículo.:10.03.01.00546

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00546>

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Intens. nominal        | 0,30 A                  |
| Conexión eléctrica     | Acodada conn M12, 8 pol |
| Temperatura de trabajo | 0 ... 40 °C             |
| Tipo prot. IP          | IP 40                   |
| Peso                   | 854,90 g                |
| para                   | Mitsubishi              |
| Familia de productos   | ROB-SET-ECBPM           |

### Accesorios



#### SLG FSGA 2 102x57

N° de artículo.:10.01.10.14043

Longitud L: 102 mm

Anchura B: 57 mm

Altura H: 57 mm

Tipo de ventosa: FSGA

N° aberturas aspiración: 2



#### SLG FSGA 3 102x102

N° de artículo.:10.01.10.14042

Longitud L: 102 mm

Anchura B: 102 mm

Altura H: 57 mm

Tipo de ventosa: FSGA

N° aberturas aspiración: 3

## Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

N° de artículo.:10.03.01.00546

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00546>



### SLG FSGA 4 102x75.3

N° de artículo.:10.01.10.14041

Longitud L: 102 mm

Anchura B: 75,3 mm

Altura H: 57 mm

Tipo de ventosa: FSGA

N° aberturas aspiración: 4

## Piezas de repuesto



### ECBPMi 24V-DC FK

N° de artículo.:10.03.01.00500

Voltaje DC: 24V - DC

Intens. nominal: 0,3 A

Conexión eléctrica: Contacto de resorte

Temperatura de trabajo: 0 ... 40 °C

Capacidad de aspiración (max): 1,6 l/min

Pot. nominal: 7,2 W



### SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.04530

Tamaño: 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/4"-MA

Número de pliegues: 1,5

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi MIT

N° de artículo.:10.03.01.00546

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00546>



### SFF 20 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.14621

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible