

garra de vacío


STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00478

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00478>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras para vidrio fino > Garras para vidrio fino STGG > STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas



Longitud L: 170 mm

Anchura B: 105 mm

Altura H: 26,9 mm

con: Adaptador de cambio rápido

parte normal material: Polietereetercetona

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	105 mm
d2	14 mm
G2	M4-HE
H	26,90 mm
H2	10,50 mm
L	170 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza de retención	N
Capacidad de aspiración	l/min
Consumo de aire	l/min
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	5 ... 60 °C
Peso	265 g
Familia de productos	STGG

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

garra de vacío

STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00478

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00478>

Accesorios



HTR M12x1-IG SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00119

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Rosca G1: M12x1-HE

Usa construcci: Garra para obleas



HTR M8x1-IG SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00118

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Rosca G1: M8x1-HE

Usa construcci: Garra para obleas



HTR-UNI SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00117

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Usa construcci: Garra para obleas

Conexi: Soporte universal

garra de vacío

STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00478

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00478>



SBSm 14 90-3 4/2 0

N° de artículo.:10.01.01.12912

Anchura B: 14 mm

Número de agujeros: 3

Longitud L: 30,85 mm

Ángulo de radiación: 90 °

Conexión: Tubo flex. 4/2

Ángulo de basculación W: 0 °



SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00121

Anchura B: 15 mm

Longitud L: 32 mm

Usa construcci: Garra para obleas



VEE-QCM 53

N° de artículo.:10.01.36.00122

Longitud L1: 53 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Diámetro circular D mk: 46 mm

Número de agujeros: 8

Flujo max.: 20 m³/h

garra de vacío

STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00478

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00478>



VEE-QCMV HV 2 07 13

N° de artículo.:10.01.36.00199

Tipo: High Vacuum

Número de pasos: 2

Tam. de toberas: 0,7 mm