

sistema de garra de vacío


STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00518

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00518>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras para vidrio fino > Garras para vidrio fino STGG > STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas



Longitud L: 170 mm

Anchura B: 105 mm

Altura H: 67,4 mm


Tipo de Eyectores compactos: Alto vacío

parte normal material: Polietereetercetona

Tamaño: 13

Número de pasos: 2

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	105 mm
d	6 mm
d2	14 mm
D2	97 mm
Dmk	46 mm
G1	G1/8"-HE
G2	M4-HE
G4	M4-MA
H	67,40 mm
H2	10,50 mm
H3	56,90 mm
L	170 mm
LG4	7,60 mm
W	20 °
X1	55 mm
Y1	120 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza de retención	85 ... 160 N
Capacidad de aspiración	31 ... 38 l/min

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

sistema de garra de vacío

STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00518

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00518>

Consumo de aire	18 ... 28 l/min
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 5,0 bar
Temperatura de trabajo	5 ... 60 °C
Peso	450 g
Familia de productos	STGG

Accesorios



FLAN-PL 55x7.5-AB1

N° de artículo.:10.01.30.00015

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: AB1



FLAN-PL 55x7.5-EL1

N° de artículo.:10.01.30.00208

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: EL1

sistema de garra de vacío

STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00518

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00518>



FLAN-PL 55x9.5-JP1

N° de artículo.:10.01.30.00194

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 9,5 mm

Tamaño: JP1

Rosca G1: G3/8"-HE



FLAN-PL 63x10.5-AD1

N° de artículo.:10.01.30.00016

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 10,5 mm

Tamaño: AD1



FLAN-PL 63x11.5-UNI

N° de artículo.:10.01.30.00017

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 11,5 mm

Tamaño: UNI

sistema de garra de vacío

STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00518

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00518>



FLAN-PL 80x12-ST1

N° de artículo.:10.01.30.00167

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 12 mm

Tamaño: ST1



HTR M12x1-IG SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00119

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Rosca G1: M12x1-HE

Usa construcci: Garra para obleas



HTR M8x1-IG SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00118

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Rosca G1: M8x1-HE

Usa construcci: Garra para obleas

sistema de garra de vacío

STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00518

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00518>



HTR-UNI SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00117

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Usa construcci: Garra para obleas

Conexi: Soporte universal



SBSm 14 90-3 4/2 0

N° de artículo.:10.01.01.12912

Anchura B: 14 mm

Número de agujeros: 3

Longitud L: 30,85 mm

Ángulo de radiación: 90 °

Conexión: Tubo flex. 4/2

Ángulo de basculación W: 0 °



SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00121

Anchura B: 15 mm

Longitud L: 32 mm

Usa construcci: Garra para obleas

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

sistema de garra de vacío

STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00518

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00518>



STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00478

Longitud L: 170 mm

Anchura B: 105 mm

Altura H: 26,9 mm

con: Adaptador de cambio rápido

parte normal material: Polietereetercetona