

Eyector básico

SBP 15 G02 SDA

N° de artículo.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00602>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SBP > SBP 15 G02 SDA

Eyector básico para uso universal



Diámetro de toberas: 1,5 mm

Función adicional: Silenciador axial

Grado de evacuación: 85 %


Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)

Presión óptima: 4,5 bar

Capacidad de aspiración (max): 71 l/min

Consumo de aire con asp.: 105 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	15 mm
d	4,20 mm
D	14 mm
G1	G1/8"-HE
G2	G1/8"-HE
H	34 mm
H1	42 mm
H2	5,20 mm
H3	14 mm
L	51,50 mm
L1	102 mm
L2	22 mm
L3	10 mm
L4	12,50 mm
LG1	8 mm
LG2	8 mm
SW1	14 mm
SW2	14 mm
X1	20 mm

Eyector básico

SBP 15 G02 SDA

N° de artículo.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00602>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	1,50 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	4,30 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	71 l/min
Consumo de aire con asp.	6,30 m³/h
Consumo de aire con asp.	105 l/min
Nivel de sonido libre	72 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	65 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima	4,50 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	6 mm
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Capacidad de aspiración (max)	2,51 cfm
Consumo de aire con asp.	3,71 cfm
Peso	22 g
Familia de productos	SBP

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

N° de artículo.:10.02.01.00511

Longitud L: 110 mm

Anchura B: 44,5 mm

Altura H: 3 mm

Usa construcci: Eyector básico SBP

Eyector básico

SBP 15 G02 SDA

N° de artículo.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00602>



SET SBP M4-IG

N° de artículo.:10.02.01.00769

Longitud L: 50 mm

Anchura B: 14 mm

Usa construcci: Eyector básico SBP

Tipo: M4-IG



VFT G1/4-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00119

Conexión: G1/4"-HE

Diseño: Inserto de filtro corto

Flujo nominal: 110 l/min

Flujo nominal: 6,6 m³/h

Finura de filtro: 80 µm



VS-V-W-D PNP K 3C-D

N° de artículo.:10.06.02.00678

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Diseño: Cubo, pantalla digital

Tipo interruptor de vacío: Conmutación PNP

Conexión eléctrica: Cable

Entradas/salidas: 2 digital

Display: Pantalla 3 colores / 2 líneas

Tipo prot. IP: IP 40

Eyector básico

SBP 15 G02 SDA

N° de artículo.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00602>



VS-P10-W-D PNP K 3C-D

N° de artículo.:10.06.02.00680

Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar

Diseño: Cubo, pantalla digital

Tipo interruptor de vacío: Conmutación PNP

Conexión eléctrica: Cable

Entradas/salidas: 2 digital

Display: Pantalla 3 colores / 2 líneas

Tipo prot. IP: IP 40

Piezas de repuesto



SD G1/8-AG 14x40

N° de artículo.:10.02.01.00540

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro exterior D: 14 mm

Longitud L: 40 mm