

Válvula electromagnética

EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

N° de artículo.:10.05.02.00165

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00165>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Electroválvulas > Electroválvulas EMVP > EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático



Diámetro nominal: 8 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 5/2 vías

Control: Válvula piloto doble


Rosca de conexión: G1/4"-HE

Margen presión (presión servicio): bar

Flujo nominal: 6 m³/h

Peso: 0,27 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	20 mm
B2	15,20 mm
d	5,50 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G1/4"-HE
G3	G1/4"-HE
G4	M5-HE
H	172,70 mm
H2	86,30 mm
H3	40 mm
H4	21 mm
L	40 mm
L1	45 mm
X1	30 mm
Y1	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	8 mm
Flujo nominal	6 m³/h

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Válvula electromagnética


EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

N° de artículo.:10.05.02.00165

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00165>

Control	Válvula piloto doble
Flujo nominal	100 l/min
Consumo de potencia (AC)	1 W
Voltaje DC	24V - DC
Tiempo cierre	11 ms
Peso	0,27 kg
Familia de productos	EMVP

Accesorios



ASK B-Form-C 5000 K-3P

N° de artículo.:21.04.06.00084

Conexión eléctrica: Hembrilla Form C

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PVC cable